Set di strumenti di misura, Numero degli utensili: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	952073 6
GTIN	2050002004078
Classe articolo	91A

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 952073: 1 pz. Calibro a corsoio digitale GARANT n. art. 412680 Dim. 150: 1 pz. Micrometro GARANT n. art. 420402 Dim. 0–25: 1 pz. Squadra precisione GARANT n. art. 450010 Dim. 150×100: 1 pz. Goniometro HOLEX n. art. 453000 Dim. 120×150: 1 pz. Riga per officina GARANT n. art. 461170 Dim. 400: 1 pz. Flessometro GARANT n. art. 462210 Dim. 3: 1 pz.

Descrizione tecnica

Larghezza	200 mm
Profondità in G	20
Peso	1,833 kg
Numero degli utensili	6
Profondità	500 mm



Larghezza in G	8
Esecuzione	con strumento di misura
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	8×20
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Calibro a corsoio digitaleIP54 con uscita dati Campo di misura 150 mm	412680 150
Squadra temprata, esecuzione piattainossidabile, grado di precisione 00 Lunghezze dei fianchi 150X100 mm	450010 150X100
Goniometro ad arco semplice \varnothing Goniometro \times Lunghezze dei fianchi 120X150 mm	453000 120X150
Micrometro Intervallo di misurazione 0-25 mm	420402 0-25
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 952073	952001 952073
Riga per officina graduata su due lati Lunghezza 400 mm	461170 400
Flessometro finestrella lettura diretta Lunghezza del nastro 3 m	462210 3