



Fresa ad alto avanzamento MFH mini, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 22/3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221950 22/3
GTIN	4960664741274
Classe articolo	250

Descrizione

Fresa ad alto avanzamento MFH mini 22/3 mm Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 3

Ø D₃: 15 mm

Profondità di taglio massima a_{p max}: 1 mm

Sporgenza totale L₁: 30 mm

Lunghezza complessiva L_{compl.}: 130 mm

Ø Codolo D_s h₆: 20 mm

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima a _{p max}	1 mm
Inserto adatto	LOGU 0303..
Numero taglienti Z	3
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	15 mm
Sporgenza totale L ₁	30 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	130 mm
Ø Tagliente D _c	22 mm
Ø Codolo D _s h ₆	20 mm
Passaggio interno per LR	sì
Fresatura a interpolazione Ø D _{max.}	42 mm

Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\min.}$	37 mm
Angolo rampa $\alpha_{\max.}$	1,29 grado
Lunghezza rampa L per $\alpha_{\max.}$	13,3 mm
Angolo di regolazione κ	15 grado
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------