



## Mini smerigliatrice angolare a batteria, Modello: M12FCOT-0



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078204 M12FCOT-0
GTIN	4058546225636
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Mini smerigliatrice angolare a batteria FUEL** con disco da  $\varnothing$  76 mm per una profondità di taglio di 16,3 mm.

#### Fornitura:

**Senza batteria e caricabatterie.** 1x lama diamantata per piastrelle, 1x foglio abrasivo in HM, 1x disco tagliente in metallo, 1x dispositivo di aspirazione della polvere regolabile.

#### Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073814.

Per disco per troncatura adatto vedi n. art. 563050 Dim. 75.

### Descrizione tecnica

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Denominazione originale prodotto	M12FCOT-0
Peso	1 kg
$\varnothing$ Foro lama	10 mm

Tensione batteria	12 V
Vibrazione massima a norma EN	2,9 m/s <sup>2</sup>
Numero massimo giri	20000 min <sup>-1</sup>
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	0
Profondità massima di taglio	16,3 mm
Ø Massimo disco	76 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Sega

## Accessori

Starter set a batteria Modello M12NRG4	073839 M12NRG4
Disco per troncatura di piccole dimensioni PREMIUM*** EXTRA SOTTILE Ø Disco 75 mm	563050 75
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Sistema agli ioni di litio M12B6 Tipo batteria MB12	073829 MB12
Sistema agli ioni di litio M4B2/M12B2 Tipo batteria MB12	073814 MB12
Sistema agli ioni di litio M12B4 Tipo batteria MB12	073815 MB12
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC