

Garant
Set di chiavi a bussola da 1/4 pollice, Numero degli utensili: 28

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	953624 28
GTIN	4062406155629
Classe articolo	91A

Descrizione
Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953624: 1 pz.

Cricchetto GARANT n. art. 632025 Dim. 1/4: 1 pz.

Prolunga GARANT n. art. 632429 Dim. 100; 150: cad. 1 pz.

Impugnatura GARANT n. art. 632829 Dim. 146: 1 pz.

Impugnatura a T GARANT n. art. 633029 Dim. 116: 1 pz.

Snodo cardanico GARANT n. art. 633529 Dim. 1/4: 1 pz.

Set di chiavi maschio piegate esagonali GARANT n. art. 627132 Dim. 9: 1 pz.

Bussola esagonale GARANT n. art. 631029 Dim. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: cad. 1 pz.

Descrizione tecnica

Profondità in G	16
Profondità	400 mm
Larghezza	150 mm
Numero degli utensili	28
Peso	1,025 kg
Larghezza in G	6

Esecuzione	con chiave a bussola
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	6x16
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631029 7
Prolunga, 1/4 pollice lunghezza complessiva 100 mm	632429 100
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 12 mm	631029 12
Set di chiavi maschio piegate esagonali, con sfera di tenutaesecuzione cromata Numero di giraviti 9	627132 9
Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 146 mm	632829 146
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631029 10
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631029 6
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953624	952001 953624
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 3,5 mm	631029 3,5
Prolunga, 1/4 pollice lunghezza complessiva 150 mm	632429 150
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631029 4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631029 11
Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 116 mm	633029 116
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631029 9
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633529 1/4
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/4	632025 1/4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631029 5,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631029 8

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4,5 mm	631029 4,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631029 5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm	631029 13