

Garant**Set di chiavi a bussola da 3/8 pollice, Numero degli utensili: 13****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	953690 13
GTIN	4062406155681
Classe articolo	91A

Descrizione**Esecuzione:**

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953690: 1 pz.

Cricchetto GARANT n. art. 635025 Dim. 3/8: 1 pz.

Prolunga GARANT n. art. 635429 Dim. 125: 1 pz.

Snodo cardanico GARANT n. art. 636229 Dim. 3/8: 1 pz.

Bussola esagonale GARANT n. art. 637125 Dim.; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: cad. 1 pz.

Descrizione tecnica

Peso	0,763 kg
Larghezza	200 mm
Profondità in G	8
Larghezza in G	8

Numero degli utensili	13
Profondità	200 mm
Esecuzione	con chiave a bussola
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	8×8
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Bussola esagonale da 3/8 polliceSurface Drive Apertura 11 mm	637125 11
Bussola esagonale da 3/8 polliceSurface Drive Apertura 12 mm	637125 12
Bussola esagonale da 3/8 polliceSurface Drive Apertura 16 mm	637125 16
Cricchetto reversibile 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 3/8	635025 3/8
Bussola esagonale da 3/8 polliceSurface Drive Apertura 19 mm	637125 19
Bussola esagonale da 3/8 polliceSurface Drive Apertura 15 mm	637125 15
Bussola esagonale da 3/8 polliceSurface Drive Apertura 14 mm	637125 14
Bussola esagonale da 3/8 polliceSurface Drive Apertura 17 mm	637125 17
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 125 mm	635429 125
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953690	952001 953690
Bussola esagonale da 3/8 polliceSurface Drive Apertura 18 mm	637125 18
Snodo cardanico da 3/8 pollici Modello 3/8	636229 3/8

Bussola esagonale da 3/8 polliceSurface Drive Apertura 10
mm

637125 10

Bussola esagonale da 3/8 polliceSurface Drive Apertura 13
mm

637125 13