

Garant
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice, Numero degli utensili: 37

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	953828 37
GTIN	4062406155711
Classe articolo	91A

Descrizione
Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953828: 1 pz.

Bussola esagonale GARANT da 1/4 pollici n. art. 631029 Dim. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: cad. 1 pz.

Cricchetto reversibile GARANT 1/4 pollice n. art. 632025 Dim. 1/4: 1 pz.

Prolunga GARANT 1/4 pollice n. art. 632429 Dim. 50; 150: cad. 1 pz.

Impugnatura a T GARANT da 1/4 pollici n. art. 633029 Dim. 116: 1 pz.

Snodo cardanico GARANT da 1/4 pollici n. art. 633529 Dim. 1; 4: 1 pz.

Cricchetto reversibile GARANT 1/2 pollice n. art. 640025 Dim. 1/2: 1 pz.

Prolunga GARANT da 1/2 pollice n. art. 641029 Dim. 75; 250: cad. 1 pz.

Impugnatura a T GARANT da 1/2 pollici n. art. 641329 Dim. 295: 1 pz.

Snodo cardanico GARANT da 1/2 pollici n. art. 641629 Dim. 1; 2: 1 pz.

Bussola poligonale GARANT da 1/2 pollici n. art. 642129 Dim. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: cad. 1 pz.

Bussola esagonale GARANT da 1/2 pollici n. art. 643229 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: cad. 1 pz.

Descrizione tecnica

Profondità in G	20
-----------------	----

Peso	3,513 kg
Larghezza	250 mm
Larghezza in G	10
Profondità	500 mm
Numero degli utensili	37
Esecuzione	con chiave a bussola
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	10x20
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 116 mm	633029 116
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641029 255
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 7 mm	643229 7
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 27 mm	642129 27
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642129 19
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633529 1/4
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 4 mm	643229 4
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 295 mm	641329 295
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 22 mm	642129 22
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631029 5
Prolunga, 1/4 pollice lunghezza complessiva 50 mm	632429 50
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643229 10
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631029 7

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631029 11
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642129 17
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 18 mm	642129 18
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631029 9
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953828	952001 953828
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 24 mm	642129 24
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631029 10
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 12 mm	631029 12
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631029 8
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643229 8
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643229 6
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/2	640025 1/2
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631029 5,5
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641629 1/2
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 5 mm	643229 5
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642129 16
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631029 4
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643229 14
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 21 mm	642129 21
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 13 mm	642129 13
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	641029 75
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643229 12
Prolunga, 1/4 pollice lunghezza complessiva 150 mm	632429 150
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/4	632025 1/4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631029 6