



Fresa ad alto avanzamento MFH mini, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 16/2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221950 16/2
GTIN	4960664741229
Classe articolo	250

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	100 mm
$\varnothing D_3$	9 mm
Sporgenza totale L_1	30 mm
\varnothing Codolo D_s h6	16 mm
\varnothing Tagliente D_c	16 mm
Inserto adatto	LOGU 0303..
Numero taglienti Z	2
Profondità di taglio massima $a_{p \text{ max}}$	1 mm
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Passaggio interno per LR	sì
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\text{max.}}$	30 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\text{min.}}$	25 mm
Angolo rampa $\alpha_{\text{max.}}$	2,35 grado
Lunghezza rampa L per $\alpha_{\text{max.}}$	7,3 mm
Angolo di regolazione κ	15 grado
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico

Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------