

Garant**Set di 24 spugne abrasive duro, 100×68×26 mm, Grana: 150****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 557470 150 |
| GTIN | 4062406155957 |
| Classe articolo | 51E |

Descrizione**Esecuzione:**

Spugna abrasiva in esecuzione **dura** con bordi altamente resistenti. **Rivestita su 4 lati** con corindone (A).

Rivestimento in ceramica per una **maggiore durata**.

Minor penetrazione di corpi estranei nella superficie del pezzo grazie al legante privo di solventi.

Vantaggi:

- **Elastiche, senza pieghe o increspature.**
- **Tutte le spugne sono adatte anche per la lavorazione a umido.**
- **Tendenza all'intasamento minima, lavabili.**

Uso:

Per la sbavatura e la lavorazione in piano di legno, metallo e vernici.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Grana | 150 |
| Grado di finezza | molto fine |
| Materiale abrasivo | Corindone normale (A) |
| Sigla materiale abrasivo | A |
| Larghezza | 68 mm |
| Altezza | 26 mm |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Lunghezza | 100 mm |
| Attributo del nome del prodotto | 100×68×26 mm |
| Numero di superfici rivestite | 4 |
| Numero di spugne, pad | 24 |
| Tipo di prodotto | Spugna abrasiva |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | limitatamente adatto | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | idoneo | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Legno | idoneo | | |
| Pietra | limitatamente adatto | | |
| Vernice | idoneo | | |
| Uni | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |