



Fresa ad alto avanzamento MFH mini, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 17/2 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221950 17/2
GTIN	4960664741236
Classe articolo	250

Descrizione

Fresa ad alto avanzamento MFH mini 17/2 mm Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Ø D₃: 10 mm

profondità di taglio massima a_{p max}: 1 mm

Sporgenza totale L₁: 20 mm

Lunghezza complessiva L_{compl.}: 100 mm

Codolo Ø D₅ h₆: 16 mm

Descrizione tecnica

Ø tagliente D _c	17 mm
Sporgenza totale L ₁	20 mm
Ø D ₃	10 mm
Codolo Ø D ₅ h ₆	16 mm
profondità di taglio massima a _{p max}	1 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	100 mm
Inserto adatto	LOGU 0303..
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Numero taglienti Z	2
Passaggio interno per LR	sì

Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\max.}$	32 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\min.}$	27 mm
Angolo rampa $\alpha_{\max.}$	2,07 grado
Lunghezza rampa L per $\alpha_{\max.}$	8,3 mm
Angolo di regolazione κ	15 grado
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC

Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------