

Garant**Set di 24 spugne abrasive extra morbido, 120×98×13 mm, Grana: 100**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	557480 100
GTIN	4062406155988
Classe articolo	51E

Descrizione

Esecuzione:

Spugna abrasiva con strato intermedio **extra morbido**. Si adatta perfettamente a tutti i profili.

Rivestimento su 2 lati.

Corindone (A) con **rivestimento in ceramica** per una **maggiore durata**.

Minor penetrazione di corpi estranei nella superficie del pezzo grazie al legante privo di solventi.

Vantaggi:

- **Elastiche, senza pieghe o increspature.**
- **Tutte le spugne sono adatte anche per la lavorazione a umido.**
- **Tendenza all'intasamento minima, lavabili.**

Uso:

Per **levigare superfici non piane e profilate in modo preciso**, senza modificarne la geometria.

Rettifica di metallo, legno e materie plastiche prima dell'applicazione del colore, levigatura intermedia di vernice.

Descrizione tecnica

Grado di finezza	fine
Grana	100
Materiale abrasivo	Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo	A

Larghezza	98 mm
Altezza	13 mm
Lunghezza	120 mm
Attributo del nome del prodotto	120×98×13 mm
Numero di superfici rivestite	2
Numero di spugne, pad	24
Tipo di prodotto	Spugna abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		

