

**Garant****Set di 20 soft pad tenero, 120×98×5 mm, Grana: 60****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	557490 60
GTIN	4062406156008
Classe articolo	51E

**Descrizione****Esecuzione:**

**Soft pad** con struttura in espanso **con distribuzione della pressione**. Rivestimento con corindone (A).

Rivestimento su 2 lati.

Minor penetrazione di corpi estranei nella superficie del pezzo grazie al legante privo di solventi.

**Vantaggi:**

- **Elastiche, senza pieghe o increspature.**
- **Tutte le spugne sono adatte anche per la lavorazione a umido.**
- **Tendenza all'intasamento minima, lavabili.**

**Uso:**

**Rettifica di precisione di contorni, bordi e nei punti di difficile accesso**, ad es. preparazione prima della verniciatura, pulizia. Per rettifica a umido e a secco.

**Descrizione tecnica**

Grado di finezza	medio
Grana	60

Materiale abrasivo	Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Larghezza	98 mm
Altezza	5 mm
Lunghezza	120 mm
Attributo del nome del prodotto	120×98×5 mm
Tipo di prodotto	Spugna abrasiva

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		

