



## Fresa ad alto avanzamento MFH mini, codolo Weldon, Ø D / Numero taglienti Z: 20/4mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221955 20/4
GTIN	4960664741373
Classe articolo	250

### Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	4
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl}}$	101 mm
Ø $D_3$	13 mm
Sporgenza totale $L_1$	50 mm
Inserto adatto	LOGU 0303..
Ø Codolo $D_s$ h6	20 mm
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Profondità di taglio massima $a_{p \text{ max}}$	1 mm
Ø Tagliente $D_c$	20 mm
Passaggio interno per LR	sì
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\text{max}}$	38 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\text{min}}$	33 mm
Angolo rampa $\alpha_{\text{max}}$	1,52 grado
Lunghezza rampa L per $\alpha_{\text{max}}$	11,3 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	15 grado
Esecuzione del codolo	codolo Weldon

Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

---

## Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------