



Fresa ad alto avanzamento MFH mini, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z: 28/5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221960 28/5
GTIN	
Classe articolo	250

Descrizione

Descrizione tecnica

Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	35 mm
Sede filettata M	M12
Ø D_3	21 mm
Inserto adatto	LOGU 0303..
Ø Tagliente D_c	28 mm
Numero taglienti Z	5
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	1 mm
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	19,3 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min.}$	49 mm
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	0,89 grado
Fresatura a interpolazione Ø $D_{max.}$	54 mm

Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------