



Fresa ad alto avanzamento MFH mini, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z: 28/4mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 221960 28/4 |
| GTIN | 4960664741120 |
| Classe articolo | 250 |

Descrizione tecnica

| | |
|---|----------------------|
| Numero taglienti Z | 4 |
| Ø D ₃ | 21 mm |
| Vite inserto | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Ø Tagliente D _c | 28 mm |
| Inserto adatto | LOGU 0303.. |
| Profondità di taglio massima a _{p max} | 1 mm |
| Lunghezza complessiva L _{compl.} | 35 mm |
| Sede filettata M | M12 |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Lunghezza rampa L per α _{max.} | 19,3 mm |
| Fresatura a interpolazione Ø D _{min.} | 49 mm |
| Angolo rampa α _{max.} | 0,89 grado |
| Fresatura a interpolazione Ø D _{max.} | 54 mm |
| Esecuzione del codolo | con codolo filettato |
| Utilizzo fresa | Fresatura circolare |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Utilizzo fresa | Ramping |
| Utilizzo fresa | Plunging |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |

Accessori

| | |
|-------------------|--------|
| Vite di serraggio | 229713 |
|-------------------|--------|