

Garant

Set di chiavi a bussola da 1/4 pollice, Numero degli utensili: 22



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	953701 22
GTIN	4062406157074
Classe articolo	91A

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è resistente all'olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassettei.

Per:

Nuovi carrelli portautensili GARANT per officina con cassettei a estrazione totale e un passo nuovo da **20 G × 16 G** o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).

Gli espansi di dimensione 10 G × 8 G si adattano agli Shadow Board n. art. 923210 Dim. 250 (2 espansi per ciascun Shadow Board).

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953701: 1 pz.

Bussola a bocca esagonale GARANT n. art. 631029 Dim. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: cad. 1 pz.

Bussola esagonale GARANT n. art. 631729 Dim. 3; 4; 5; 6: cad. 1 pz.

Cricchetto GARANT reversibile n. art. 632025 Dim. 1/4: 1 pz.

Prolunga GARANT n. art. 632429 Dim. 150: 1 pz.

Impugnatura GARANT n. art. 632829 Dim. 146: 1 pz.

Impugnatura a T GARANT n. art. 633029 Dim. 116: 1 pz.

Snodo cardanico GARANT n. art. 633529 Dim. 1/4: 1 pz.

Descrizione tecnica

Numero degli utensili	22
Peso	0,624 kg
Profondità in G	10
Profondità	250 mm
Larghezza in G	8
Larghezza	200 mm
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	8×10
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633529 1/4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631029 5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631029 8
Bussola esagonale, 1/4 pollicelunga Esagono 3 mm	631729 3
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm	631029 13
Prolunga, 1/4 pollice lunghezza complessiva 150 mm	632429 150
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631029 7
Bussola esagonale, 1/4 pollicelunga Esagono 5 mm	631729 5
Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 146 mm	632829 146
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631029 6
Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 116 mm	633029 116
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631029 9
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631029 10

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631029 4
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953701	952001 953701
Bussola esagonale, 1/4 pollicelunga Esagono 4 mm	631729 4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631029 5,5
Bussola esagonale, 1/4 pollicelunga Esagono 6 mm	631729 6
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631029 11
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4,5 mm	631029 4,5
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/4	632025 1/4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 12 mm	631029 12
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 3,5 mm	631029 3,5