

**Garant**
**Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice, Numero degli utensili: 32**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	953821 32
GTIN	4062406157326
Classe articolo	91A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è resistente all'olio e impermeabile. **Strato superiore color antracite**, mentre quello inferiore di **contrasto grigio** mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 10 G o 250 × 250 mm) o 1/2 (10 G × 20 G o 250 × 500 mm) della superficie utile dei cassettei.

**Per:**

Nuovi banchi da lavoro GARANT GridLine con cassettei a estrazione totale e un passo nuovo da 20 G × 20 G o 500 × 500 mm (larghezza × profondità).

**Fornitura:**

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953821: 1 pz.

Cricchetto GARANT reversibile n. art. 640025 Dim. 1/2: 1 pz.

Prolunga GARANT n. art. 641029 Dim. 75; 125; 250: cad. 1 pz.

Impugnatura a T GARANT n. art. 641329 Dim. 295: 1 pz.

Snodo cardanico GARANT n. art. 641629 Dim. 1/2: 1 pz.

Bussola esagonale GARANT n. art. 642229 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: cad. 1 pz.

Bussola esagonale GARANT n. art. 643229 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: cad. 1 pz.

**Descrizione tecnica**

Peso	4,236 kg
------	----------

Numero degli utensili	32
Profondità in G	20
Larghezza in G	10
Larghezza	250 mm
Profondità	500 mm
Esecuzione	con chiave a bussola
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	10x20
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

## Accessori

Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641029 130
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643229 8
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 19 mm	642229 19
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953821	952001 953821
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 12 mm	642229 12
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 22 mm	642229 22
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 15 mm	642229 15
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 34 mm	642229 34
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643229 6
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 30 mm	642229 30
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 27 mm	642229 27
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643229 14
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 14 mm	642229 14
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 295 mm	641329 295

Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641629 1/2
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 8 mm	642229 8
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 4 mm	643229 4
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/2	640025 1/2
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 16 mm	642229 16
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643229 12
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641029 255
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 5 mm	643229 5
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 18 mm	642229 18
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 21 mm	642229 21
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	641029 75
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 13 mm	642229 13
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643229 10
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 10 mm	642229 10
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 32 mm	642229 32
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 24 mm	642229 24
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 11 mm	642229 11
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 17 mm	642229 17
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 7 mm	643229 7