



Set di chiavi a bussola da 1/4 pollice, Numero degli utensili: 20



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	953704 20
GTIN	4062406157104
Classe articolo	91A

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è resistente all'olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassettei.

Per:

Nuovi carrelli portautensili GARANT per officina con cassettei a estrazione totale e un passo nuovo da **20 G × 16 G** o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).

Gli espansi di dimensione 10 G × 8 G si adattano agli Shadow Board n. art. 923210 Dim. 250 (2 espansi per ciascun Shadow Board).

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953704: 1 pz.

Bussola esagonale HOLEX n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: cad. 1 pz.

Bussola esagonale HOLEX n. art. 631720 Dim. 3; 4; 5; 6: cad. 1 pz.

Cricchetto HOLEX reversibile n. art. 632090 Dim. 1/4: 1 pz.

Prolunga HOLEX n. art. 632420 Dim. 150: 1 pz.

Impugnatura HOLEX n. art. 632840 Dim. 150: 1 pz.

Impugnatura a T HOLEX n. art. 633029 Dim. 116: 1 pz.

Descrizione tecnica

Profondità	250 mm
Peso	0,581 kg
Larghezza	200 mm
Profondità in G	10
Numero degli utensili	20
Larghezza in G	8
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	8×10
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 116 mm	633029 116
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632420 150
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631020 5
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 6 mm	631720 6
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631020 8
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 12 mm	631020 12
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631020 5,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631020 11
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631020 6
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4,5 mm	631020 4,5
Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150	632840 150
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 5 mm	631720 5

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm	631020 13
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631020 4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631020 7
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631020 10
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631020 9
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/4	632090 1/4
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 3 mm	631720 3
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953704	952001 953704
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 4 mm	631720 4