

**Garant****Set di chiavi a bussola da 3/8 pollice, Numero degli utensili: 24****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	953707 24
GTIN	4062406157128
Classe articolo	91A

**Descrizione****Esecuzione:**

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è resistente all'olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassettei.

**Per:**

**Nuovi carrelli portautensili GARANT per officina** con cassettei a estrazione totale e un passo nuovo da **20 G × 16 G** o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).

Gli espansi di dimensione 10 G × 8 G si adattano agli Shadow Board n. art. 923210 Dim. 250 (2 espansi per ciascun Shadow Board).

**Fornitura:**

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953707: 1 pz.

Bussola esagonale GARANT n. art. 637125 Dim. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: cad. 1 pz.

Bussola esagonale GARANT n. art. 637629 Dim. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: cad. 1 pz.

Cricchetto GARANT reversibile n. art. 635025 Dim. 3/8: 1 pz.

Prolunga GARANT n. art. 635429 Dim. 75; 125: cad. 1 pz.

Impugnatura a T GARANT n. art. 635729 Dim. 200: 1 pz.

Snodo cardanico GARANT n. art. 636229 Dim. 3/8: 1 pz.

## Descrizione tecnica

Larghezza in G	8
Peso	1,318 kg
Profondità	250 mm
Numero degli utensili	24
Profondità in G	10
Larghezza	200 mm
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	8×10
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

## Accessori

Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 3 mm	637629 3
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 14 mm	637125 14
Cricchetto reversibile 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 3/8	635025 3/8
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 15 mm	637125 15
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 13 mm	637125 13
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 11 mm	637125 11
Snodo cardanico da 3/8 pollici Modello 3/8	636229 3/8
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 6 mm	637629 6
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 19 mm	637125 19
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 16 mm	637125 16

Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 8 mm	637125 8
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 9 mm	637125 9
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 4 mm	637629 4
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	635429 75
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 10 mm	637125 10
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 12 mm	637125 12
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 7 mm	637125 7
Impugnatura a T, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 200 mm	635729 200
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 17 mm	637125 17
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 18 mm	637125 18
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 7 mm	637629 7
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953707	952001 953707
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 125 mm	635429 125
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 5 mm	637629 5
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 10 mm	637629 10
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 8 mm	637629 8