

Garant**Set chiave dinamometrica 60 Nm 3/8", Numero degli utensili: 22****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	953961 22
GTIN	4062406157364
Classe articolo	91A

Descrizione**Esecuzione:**

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953961: 1 pz.

Bussola esagonale GARANT n. art. 637125 Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: cad. 1 pz.

Bussola esagonale GARANT n. art. 637629 Dim. 3; 4; 5; 6; 8; 10: cad. 1 pz.

Prolunga GARANT n. art. 635429 Dim. 75; 125; 240: cad. 1 pz.

Chiave dinamometrica GARANT con cricchetto reversibile n. art. 656050 Dim. 60: 1 pz.

Descrizione tecnica

Profondità in G	20
Numero di utensili	22
Larghezza	200 mm
Larghezza in G	8
Numero degli utensili	22
Profondità	500 mm
Peso	1,632 kg
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm

Riempimento di un cassetto in G	8x20
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 11 mm	637125 11
Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile Coppia max. 60 Nm	656050 60
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 19 mm	637125 19
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 6 mm	637629 6
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	635429 75
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 16 mm	637125 16
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 240 mm	635429 240
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953961	952001 953961
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 3 mm	637629 3
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 5 mm	637629 5
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 13 mm	637125 13
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 15 mm	637125 15
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 18 mm	637125 18
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 14 mm	637125 14
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 9 mm	637125 9
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 8 mm	637629 8

Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 10 mm	637629 10
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 17 mm	637125 17
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 125 mm	635429 125
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 12 mm	637125 12
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 8 mm	637125 8
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 10 mm	637125 10
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 4 mm	637629 4