



Set di espansi per 2 cassetti, Modello: H1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	955061 H1
GTIN	4062406158460
Classe articolo	91A

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è resistente all'olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti. Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassetti.

Per:

Carrelli portautensili GARANT per officina con cassetti a estrazione totale e un passo da **20 G × 16 G** o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).

Carrello per officina n. art. 914520 – 914582.

Fornitura:

Set di chiavi combinate n. art. 952435 Dim. 19: 1 pz.

Set di giraviti n. art. 953444 Dim. 11: 1 pz.

Set di pinze n. art. 954207 Dim. 5: 1 pz.

Set di chiavi a bussola n. art. 953704 Dim. 20: 1 pz.

Set di chiavi maschio piegate esagonali n. art. 953147 Dim. 17: 1 pz.

Per l'arredamento industriale: Carrelli portautensili per officina

Descrizione tecnica

Esecuzione	per cassettei dei carrelli per officina
Per altezza frontalini dei cassettei	75 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	125 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	200 mm
Per l'arredamento industriale	Carrelli portautensili per officina
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 1	668401 1
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631020 9
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953444	952001 953444
Set di chiavi combinate Numero chiavi 19	613960 19
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 10 mm	660701 10
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953147	952001 953147
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631020 8
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 8 mm	660701 8
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631020 5
Pinza a becchi mezzotondi dritti, lucidata Lunghezza complessiva 200 mm	713200 200
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 955110	952001 955110
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631020 4
Set di chiavi maschio esagonali piegate esecuzione nichelata Numero di giraviti 9	627225 9
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 4 mm	631720 4

Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632420 150
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 6 mm	631720 6
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 3	668401 3
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 954207	952001 954207
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 2,5 mm	660701 2,5
Pinza regolabile con rivestimento in plastica Lunghezza complessiva 300 mm	706151 300
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm	631020 13
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 3,5 mm	660701 3,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 5,5 mm	660701 5,5
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 2	668401 2
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 0	668401 0
Micrometro Intervallo di misurazione 0-25 mm	420402 0-25
Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 116 mm	633029 116
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/4	632090 1/4
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 7 mm	660701 7
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 12 mm	631020 12
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631020 5,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631020 7
Impugnatura con manico Multicraft 1/4 pollice	632835
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631020 11
Tronchesea tagliente laterale lucidato Lunghezza complessiva 160 mm	725250 160

Pinza universale al vanadio, lucidata Lunghezza complessiva 180 mm	703000 180
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 3 mm	631720 3
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631020 10
Calibro a corsoio digitale IP54 con uscita dati Campo di misura 150 mm	412680 150
Evidenziatore permanente Colore inchiostro B	085130 B
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido	632300
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953704	952001 953704
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 5 mm	631720 5
Set di chiavi maschio piegate per viti Torx® con testa sferoidale Numero di giraviti 8	624921 8
Pinza a becchi mezzotondi piegati, lucidata Lunghezza complessiva 200 mm	713600 200
Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150	632840 150
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631020 6
Flessometro finestrella lettura diretta Lunghezza del nastro 2,5 m	462201 2,5
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 952435	952001 952435
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4,5 mm	631020 4,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 3 mm	660701 3
Metro pieghevole in plastica Lunghezza 1 m	466200 1
Pinza regolabile con rivestimento in plastica Lunghezza complessiva 300 mm	706150 300