



## Set di chiavi a bussola da 3/8 pollice, Numero degli utensili: 24



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	953710 24
GTIN	4062406157159
Classe articolo	91A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è resistente all'olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassettei.

#### Per:

**Nuovi carrelli portautensili GARANT per officina** con cassettei a estrazione totale e un passo nuovo da **20 G × 16 G** o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).

Gli espansi di dimensione 10 G × 8 G si adattano agli Shadow Board n. art. 923210 Dim. 250 (2 espansi per ciascun Shadow Board).

#### Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953710: 1 pz.

Bussola esagonale HOLEX n. art. 637220 Dim. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: cad. 1 pz.

Bussola esagonale HOLEX n. art. 637620 Dim. 3; 4; 5; 6; 8; 10: cad. 1 pz.

Cricchetto HOLEX reversibile n. art. 635090 Dim. 3/8: 1 pz.

Prolunga HOLEX n. art. 635420 Dim. 75; 125: cad. 1 pz.

Impugnatura a T HOLEX n. art. 635720 Dim. 200: 1 pz.

Snodo cardanico HOLEX n. art. 636220 Dim. 3/8: 1 pz.

## Descrizione tecnica

Larghezza	200 mm
Larghezza in G	8
Numero degli utensili	24
Profondità in G	10
Profondità	250 mm
Peso	1,384 kg
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	8×10
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

## Accessori

Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 4 mm	637620 4
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 6 mm	637620 6
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 10 mm	637620 10
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 19 mm	637220 19
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 5 mm	637620 5
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 8 mm	637620 8
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 125 mm	635420 125
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	635420 75
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953710	952001 953710
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 13 mm	637220 13
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 9 mm	637220 9
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 15 mm	637220 15
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 12 mm	637220 12
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 7 mm	637220 7

Impugnatura a T, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 200 mm	635720 200
Snodo cardanico da 3/8 pollice Modello 3/8	636220 3/8
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 14 mm	637220 14
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 10 mm	637220 10
Cricchetto reversibile 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 3/8	635090 3/8
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 18 mm	637220 18
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 11 mm	637220 11
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 3 mm	637620 3
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 17 mm	637220 17
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 16 mm	637220 16
Bussola esagonale da 3/8 pollice Apertura 8 mm	637220 8