

Garant**Set chiave dinamometrica 120 Nm 1/2", Numero degli utensili: 23****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	953966 23
GTIN	4062406157395
Classe articolo	91A

Descrizione**Esecuzione:**

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953966: 1 pz.

Bussola esagonale GARANT n. art. 642325 Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: cad. 1 pz.

Bussola esagonale GARANT n. art. 643229 Dim. 5; 6; 8; 10; 12; 14: cad. 1 pz.

Prolunga GARANT n. art. 641029 Dim. 75; 125; 250: cad. 1 pz.

Chiave dinamometrica GARANT con cricchetto reversibile n. art. 656050 Dim. 120: 1 pz.

Descrizione tecnica

Profondità in G	20
Profondità	500 mm
Numero degli utensili	23
Larghezza	200 mm
Numero di utensili	23
Larghezza in G	8
Esecuzione	con chiave dinamometrica

Peso	3,331 kg
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	8x20
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 5 mm	643229 5
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 14 mm	642325 14
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 11 mm	642325 11
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643229 8
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642325 19
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 10 mm	642325 10
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641029 255
Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile Coppia max. 120 Nm	656050 120
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642325 17
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 15 mm	642325 15
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642325 16
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643229 6
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643229 10
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 13 mm	642325 13
	952001 953966

Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953966

Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643229 12
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 24 mm	642325 24
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	641029 75
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641029 130
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 18 mm	642325 18
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643229 14
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 12 mm	642325 12
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 22 mm	642325 22
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 21 mm	642325 21