


Garant**Set di pinze, Numero degli utensili: 5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	954295 5
GTIN	4062406157654
Classe articolo	91A

Descrizione**Esecuzione:**

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è resistente all'olio e impermeabile. **Strato superiore color antracite**, mentre quello inferiore di **contrasto grigio** mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 10 G o 250 × 250 mm) o 1/2 (10 G × 20 G o 250 × 500 mm) della superficie utile dei cassettei.

Per:

Nuovi banchi da lavoro GARANT GridLine con cassettei a estrazione totale e un passo nuovo da 20 G × 20 G o 500 × 500 mm (larghezza × profondità).

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954295: 1 pz.

Pinza universale GARANT n. art. 700940 Dim. 180: 1 pz.

Pinza regolabile GARANT n. art. 706001 Dim. 250: 1 pz.

Pinza a becchi mezzotondi diritti GARANT n. art. 713040 Dim. 200: 1 pz.

Pinza a becchi mezzotondi GARANT piegata n. art. 713440 Dim. 200: 1 pz.

Tronchese a tagliante laterale GARANT n. art. 724840 Dim. 160: 1 pz.

Descrizione tecnica

Numero degli utensili	5
Larghezza in G	10

Larghezza	250 mm
Profondità in G	20
Profondità	500 mm
Peso	1,553 kg
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	10x20
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Pinza a becchi mezzotondi diritti, cromata, con manici rivestiti Lunghezza complessiva 200 mm	713040 200
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 954295	952001 954295
Pinza con regolazione a scatto, esecuzione brunita Lunghezza complessiva 250 mm	706000 250
Pinza cromata, con impugnatura in bimateriale Lunghezza complessiva 180 mm	700940 180
Pinza a becchi mezzotondi piegati, cromata, con manici rivestiti Lunghezza complessiva 200 mm	713440 200
Tronchese a tagliente laterale cromato, con manici rivestiti Lunghezza complessiva 160 mm	724840 160
Pinza con regolazione a scatto, esecuzione brunita Lunghezza complessiva 250 mm	706001 250