

**Set per tracciare e segare, Numero degli utensili: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	954895 8
GTIN	2050002004511
Classe articolo	91A

**Descrizione****Esecuzione:**

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

**Fornitura:**

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954895: 1 pz.

Evidenziatore permanente EDDING n. art. 085130 Dim. B: 1 pz.

Squadra a cappello HOLEX art. 452600 Dim. 300×175: 1 pz.

Goniometro HOLEX n. art. 453000 Dim. 120×150: 1 pz.

Punta a tracciare diritta in metallo duro di PB n. art. 458760 Dim. HM: 1 pz.

Riga flessibile di precisione in acciaio HOLEX n. art. 461600 Dim. 300: 1 pz.

Flessometro GARANT n. art. 462201 Dim. 2,5: 1 pz.

Seghetto per metallo GARANT n. art. 580400: 1 pz.

Lama per sega manuale GARANT n. art. 582500 (1 confezione = 10 pezzi): 1 pz.

**Descrizione tecnica**

Profondità	500 mm
Profondità in G	20
Larghezza in G	10
Larghezza	250 mm
Numero degli utensili	8

Esecuzione	con set di utensili
Peso	2,476 kg
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	10×20
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

## Accessori

Riga flessibile di precisione inossidabile, esecuzione opaca Lunghezza 300 mm	461600 300
Seghetto in metallo con lama in bimetallo GARANT 18 – 32 denti progressivi	580400
Lama manuale su un lato bimetallo, progressiva	582500
Evidenziatore permanente Colore inchiostro B	085130 B
Squadra a cappello Grado di precisione 2 Lunghezze dei fianchi 300X175 mm	452600 300X175
Flessometro finestrella lettura diretta Lunghezza del nastro 2,5 m	462201 2,5
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 954895	952001 954895
Goniometro ad arco semplice Ø Goniometro × Lunghezze dei fianchi 120X150 mm	453000 120X150
Punta a tracciare diritta in HM con cappuccio di protezione e clip Modello	458760