

Garant
Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice, Numero degli utensili: 30

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	953747 30
GTIN	4062406157234
Classe articolo	91A

Descrizione
Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è resistente all'olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassettei.

Per:

Nuovi carrelli portautensili GARANT per officina con cassettei a estrazione totale e un passo nuovo da **20 G × 16 G** o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953747: 1 pz.

Bussola esagonale GARANT n. art. 642325 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: cad. 1 pz.

Bussola esagonale GARANT n. art. 643229 Dim. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: cad. 1 pz.

Cricchetto GARANT reversibile n. art. 640025 Dim. 1/2: 1 pz.

Prolunga GARANT n. art. 641029 Dim. 75; 125; 250: cad. 1 pz.

Impugnatura a T GARANT n. art. 641329 Dim. 295: 1 pz.

Snodo cardanico GARANT n. art. 641629 Dim. 1/2: 1 pz.

Descrizione tecnica

Profondità	500 mm
Numero di utensili	30

Numero degli utensili	30
Larghezza in G	8
Profondità in G	20
Larghezza	200 mm
Peso	3,891 kg
Esecuzione	con chiave a bussola
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	8x20
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642325 19
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643229 12
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643229 8
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641029 255
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	641029 75
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/2	640025 1/2
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641629 1/2
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 13 mm	642325 13
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641029 130
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 11 mm	642325 11
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 10 mm	642325 10
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 5 mm	643229 5

Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 22 mm	642325 22
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 12 mm	642325 12
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642325 17
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 295 mm	641329 295
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 18 mm	642325 18
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953747	952001 953747
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 14 mm	642325 14
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 21 mm	642325 21
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643229 10
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 8 mm	642325 8
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 4 mm	643229 4
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643229 6
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 27 mm	642325 27
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 15 mm	642325 15
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643229 14
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 30 mm	642325 30
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642325 16
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 24 mm	642325 24
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 32 mm	642325 32
	640025

Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido
Modello
