



Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice, Numero degli utensili: 30



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	953751 30
GTIN	4062406157265
Classe articolo	91A

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è resistente all'olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassettei.

Per:

Nuovi carrelli portautensili GARANT per officina con cassettei a estrazione totale e un passo nuovo da **20 G × 16 G** o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953751: 1 pz.

Bussola poligonale HOLEX n. art. 642120 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: cad. 1 pz.

Bussola esagonale HOLEX n. art. 643220 Dim. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: cad. 1 pz.

Cricchetto HOLEX reversibile n. art. 640190 Dim. 1/2: 1 pz.

Prolunga HOLEX n. art. 641020 Dim. 75; 125; 250: cad. 1 pz.

Impugnatura a T HOLEX n. art. 641320 Dim. 295: 1 pz.

Snodo cardanico HOLEX n. art. 641620 Dim. 1/2: 1 pz.

Descrizione tecnica

Profondità in G	20
Peso	4,046 kg

Profondità	500 mm
Numero degli utensili	30
Larghezza in G	8
Larghezza	200 mm
Esecuzione	con chiave a bussola
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	8x20
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Altezza minima appropriata frontalino cassette	100 mm
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643220 6
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 14 mm	642120 14
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 27 mm	642120 27
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/2	640190 1/2
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643220 8
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641020 255
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641020 130
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 8 mm	642120 8
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 18 mm	642120 18
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 24 mm	642120 24
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 10 mm	642120 10
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 15 mm	642120 15
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641620 1/2
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 22 mm	642120 22
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 13 mm	642120 13

Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 5 mm	643220 5
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953751	952001 953751
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	641020 75
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642120 19
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 11 mm	642120 11
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 12 mm	642120 12
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 30 mm	642120 30
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 4 mm	643220 4
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido	640220
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642120 17
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 295 mm	641320 295
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643220 12
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 21 mm	642120 21
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643220 14
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642120 16
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 32 mm	642120 32
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643220 10