

Set da officina, Numero degli utensili: 23



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	955013 23
GTIN	2050002004542
Classe articolo	91A

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è resistente all'olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Per :

Carrelli portautensili GARANT per officina con cassette a estrazione totale e un passo da **20 G** × **16 G** o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).

Carrello per officina n. art. 914520 – 914582.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955013: 1 pz.

Calibro a corsoio HOLEX n. art. 410200 Dim. 150: 1 pz.

Flessometro HOLEX n. art. 462010 Dim. 3: 1 pz.

Livella a bolla HOLEX in alluminio n. art. 467435 Dim. 300: 1 pz.

Chiavi combinate HOLEX n. art. 613950 Dim. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: cad. 1 pz.

Giravite a intaglio HOLEX n. art. 660701 Dim. 3,5; 5,5 7: cad. 1 pz.

Giravite HOLEX per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668401 Dim. 1; 2; 3: cad. 1 pz.

Pinza universale in vanadio HOLEX n. art. 703000 Dim. 180: 1 pz.

Pinza regolabile HOLEX n. art. 706151 Dim. 250: 1 pz.

Pinza a becchi mezzotondi HOLEX piegata n. art. 713600 Dim. 200: 1 pz.

Tronchese a tagliente laterale HOLEX n. 725250 Dim. 160: 1 pz.

Coltello multiuso GARANT n. art. 845020: 1 pz.

per l'arredamento industriale: Carrelli portautensili per officina

Larghezza: 500 mm
 Profondità: 400 mm
 Larghezza in G: 20
 Profondità in G: 16

Descrizione tecnica

Profondità in G	16
Numero di utensili	23
Larghezza in G	20
Profondità	400 mm
Larghezza	500 mm
Esecuzione	per cassettei dei carrelli per officina
per altezza frontalini dei cassettei	75 mm
per altezza frontalini dei cassettei	100 mm
per altezza frontalini dei cassettei	125 mm
per altezza frontalini dei cassettei	150 mm
per altezza frontalini dei cassettei	200 mm
per altezza frontalini dei cassettei	250 mm
per altezza frontalini dei cassettei	300 mm
per altezza frontalini dei cassettei	75 mm
per altezza frontalini dei cassettei	125 mm
per altezza frontalini dei cassettei	200 mm
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	20×16
per l'arredamento industriale	Carrelli portautensili per officina
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Chiave combinata Apertura 5,5 mm	613950 5,5
----------------------------------	------------

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 7 mm	660701 7
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 2	668401 2
Chiave combinata Apertura 8 mm	613950 8
Calibri a corsoio Nonio 1/20 Intervallo di misurazione 150 mm	410200 150
Flessometro Lunghezza del nastro 3 m	462010 3
Pinza a becchi mezzotondi piegati, lucidata Lunghezza complessiva 200 mm	713600 200
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 1	668401 1
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 955013	952001 955013
Tronchesea tagliente laterale lucidato Lunghezza complessiva 160 mm	725250 160
Pinza universale al vanadio, lucidata Lunghezza complessiva 180 mm	703000 180
Livella a bolla in alluminio Lunghezza 300 mm	467435 300
Chiave combinata Apertura 18 mm	613950 18
Chiave combinata Apertura 17 mm	613950 17
Pinza regolabile con rivestimento in plastica Lunghezza complessiva 250 mm	706150 250
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 3	668401 3
Chiave combinata Apertura 13 mm	613950 13
Chiave combinata Apertura 19 mm	613950 19
Coltello multiuso con impugnatura in bimatereiale con 3 lame, 18 mm	845020
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 5,5 mm	660701 5,5
Chiave combinata Apertura 10 mm	613950 10
Pinza regolabile con rivestimento in plastica Lunghezza complessiva 250 mm	706151 250

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 3,5 mm	660701 3,5
Chiave combinata Apertura 16 mm	613950 16
Chiave combinata Apertura 7 mm	613950 7