


Garant

Ganascia riportata per larghezza ganasce 90 mm, acciaio, Larghezza ganasce: 65 mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	362643 65
GTIN	4045197738141
Classe articolo	31P

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce riportate di diversa larghezza, in alluminio semiduro, alluminio anodizzato o acciaio riportato.

Vantaggi:

- **Possibile utilizzo universale delle ganasce indipendentemente della marca della morsa. Utilizzo delle ganasce riportate sulle marche Allmatic, Garant, Röhm, Gressel, ecc.**
- **Cambi più veloci, cambio più rapido delle ganasce riportate.**
- **Aumento delle durate delle macchine per via dei minori tempi di allestimento.**
- **Utilizzo estremamente flessibile.**

Funzione:

Fissaggio ad incastro facile e veloce delle ganasce riportate sulle ganasce base. Nessuna necessità di avvitare le ganasce alla morsa.

Uso:

Ganasce base per il montaggio sulla morsa adatta in combinazione ai morsetti adeguati.

Fornitura:

1 Ganascia riportata.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Altezza ganasce h: 36 mm

Lunghezza ganasce l: 77 mm

Descrizione tecnica

Altezza ganasce h	36 mm
Lunghezza ganasce l	77 mm
Tipo di prodotto	Ganascia per morsa da banco