



Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice, Numero degli utensili: 39



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	953833 39
GTIN	4062406158705
Classe articolo	91A

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953833: 1 pz.

Bussola esagonale HOLEX da 1/4 pollici n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: cad. 1 pz.

Bussola esagonale HOLEX da 1/4 pollici n. art. 631720 Dim. 3; 4; 5: cad. 1 pz.

Cricchetto reversibile HOLEX 1/4 pollice n. art. 632090 Dim. 1/4: 1 pz.

Prolunga HOLEX da 1/4 pollici n. art. 632420 Dim. 50; 150: cad. 1 pz.

Impugnatura HOLEX da 1/4 pollice n. art. 632840 Dim. 150: 1 pz.

Impugnatura a T HOLEX da 1/4 pollici n. art. 633029 Dim. 116: 1 pz.

Snodo cardanico HOLEX da 1/4 pollici n. art. 633520 Dim. 1/4: 1 pz.

Cricchetto reversibile HOLEX 1/2 pollice n. art. 640190 Dim. 1/2: 1 pz.

Prolunga HOLEX da 1/2 pollice n. art. 641020 Dim. 125: 1 pz.

Impugnatura a T HOLEX da 1/2 pollici n. art. 641320 Dim. 295: 1 pz.

Snodo cardanico HOLEX da 1/2 pollici n. art. 641620 Dim. 1/2: 1 pz.

Bussola poligonale HOLEX da 1/2 pollici n. art. 642120 Dim. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: cad. 1 pz.

Bussola esagonale HOLEX da 1/2 pollici n. art. 643220 Dim. 6; 8; 10; 12; 14: cad. 1 pz.

Descrizione tecnica

Profondità	500 mm
Peso	3,179 kg
Profondità in G	20
Numero degli utensili	39
Larghezza in G	10
Larghezza	250 mm
Esecuzione	con chiave a bussola
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	10×20
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 4 mm	631720 4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631020 4
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 14 mm	642120 14
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643220 10
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631020 9
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631020 6
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643220 12
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido	640220
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 295 mm	641320 295
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 13 mm	642120 13
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631020 10
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 15 mm	642120 15

Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 22 mm	642120 22
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 5 mm	631720 5
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642120 16
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642120 17
Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150	632840 150
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631020 7
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641620 1/2
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/4	632090 1/4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631020 5,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631020 8
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632420 150
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643220 6
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643220 8
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 3 mm	631720 3
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631020 5
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642120 19
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953833	952001 953833
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 50 mm	632420 50
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633520 1/4
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 21 mm	642120 21
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643220 14
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4,5 mm	631020 4,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631020 11
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641020 130
Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 116 mm	633029 116
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 18 mm	642120 18

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm	631020 13
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 24 mm	642120 24
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/2	640190 1/2