



Calibro a corsoio digitale ABS + set di accessori, Campo di misura: 150mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412815 150
GTIN	4062406156497
Classe articolo	42A

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da calibro a corsoio digitale e set di accessori.

- **Calibro a corsoio digitale con riga ottica graduata assoluta, senza necessità di azzeramento. Display digitale allargato per facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Con robusta cassa in metallo.**
- **Set di accessori per calibri a corsoio digitali – consente di misurare intagli, scanalature e distanze tra i fori.**

Fornitura:

1× set di accessori n. art. 412747 Dim. 3,5 **costituito da:**

2 paia di portatastatori corti e lunghi.

3 coppie di tastatori con piattello Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm.

2 coppie di tastatori con cono di misura Ø 9 mm, 60° e Ø 12 mm, 60°.

1 coppia di tastatori con cilindro di misura Ø 1,5×9 mm.

1× sistema a molle per forza di misura costante.

1× brugola.

1× base per misure di profondità 75 mm.

Incluso astuccio di plastica robusto.

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

1× calibro a corsoio digitale n. art. 412821 Dim. 150.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	1
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero

Scheda tecnica

Lettura	0,0005 pollici
Lunghezza dei becchi	40 mm
Taratura	A1
Norma	ISO 13385
Lettura	0,01 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Superficie di contatto	finemente lappato
Asta di profondità	sì
Risoluzione	mm / pollici
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/412815-150>