

## Set di utensili per apprendisti, 43 pezzi senza borsa, per meccanici industriali senza box pieghevole, Numero di utensili: 43



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 680265 43     |
| GTIN            | 2050002003576 |
| Classe articolo | 66H           |

### Descrizione

#### Fornitura:

Supporti magnetici: 3 pz. n. art. 085915 Dim. 20  
 Calibri a corsoio **GARANT**: 1 pz. n. art. 410100 Dim. 150  
 Squadra a cappello: 1 pz. n. art. 452600 Dim. 100×70  
 Compasso di precisione diritto a molla: 1 pz. n. art. 457000 Dim. 150  
 Punta a tracciare diritta: 1 pz. n. art. 458500  
 Riga in acciaio: 1 pz. n. art. 461805 Dim. 300  
 Flessometro **GARANT**: 1 pz. n. art. 462210 Dim. 2  
 Lima piatta **DICK** taglio 1: cad. 1 pz. n. art. 510100 Dim. 150; 250  
 Lima piatta **DICK** taglio 3: cad. 1 pz. n. art. 510300 Dim. 150; 250  
 Lima a triangolo piatto **DICK** taglio 1: 1 pz. n. art. 511100 Dim. 250  
 Lima a triangolo piatto **DICK** taglio 3: 1 pz. n. art. 511300 Dim. 200  
 Lima quadra **DICK** taglio 1: 1 pz. n. art. 512100 Dim. 250  
 Lima quadra **DICK** taglio 3: 1 pz. n. art. 512300 Dim. 150  
 Lima rotonda **DICK** taglio 1: 1 pz. n. art. 514100 Dim. 250  
 Lima rotonda **DICK** taglio 3: 1 pz. n. art. 514300 Dim. 200  
 Impugnature di legno duro per lime: 2 pz. n. art. 519400 Dim. 100, 5 pz. Dim. 120 e 3 pz. Dim. 140  
 Spazzola per lime e raspe: 1 pz. n. art. 576000 Dim. 115×40  
 Giraviti a intaglio **GARANT**: 1 pz. n. art. 660030 Dim. 5,5  
 Scalpello piatto **PB Swiss Tools**: 1 pz. n. art. 740900 Dim. 150  
 Punteruolo **PB Swiss Tools**: cad. 1 pz. n. art. 745300 Dim. 3; 6

Bulino **PB Swiss Tools**: 1 pz. n. art. 748900 Dim. 120  
 Martello da fabbro **GARANT**: 1 pz. n. art. 750110 Dim. 500  
 Raschietto a lama triangolare **RENNSTEIG**: 1 pz. n. art. 836010 Dim. 200  
 Raschietto piatto **RENNSTEIG**: 1 pz. n. art. 837020 Dim. 250  
**GARANT** Ganasce per morse da banco (coppia): 1 pz. n. art. 967711 Dim. 125  
 Spazzole per banco da lavoro: 1 pz. n. art. 087553 Dim. 280  
 Comodi occhiali di protezione **uvex**<sup>®</sup> di colore chiaro: 1 pz. n. art. 096504 Dim. CLEAR  
 Cuffie: 1 pz. n. art. 097795 Dim. STEEL  
 Guanti da lavoro in cuoio (paio): 1 pz. n. art. 094055 Dim. 10

**Nota:**

**Fornitura utensili in imballo separato.**

**Descrizione tecnica**

| Tipo di prodotto | Set di utensili |
|------------------|-----------------|
|------------------|-----------------|

**Accessori**

|  |               |
|--|---------------|
| Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene <sup>®</sup> Larghezza delle punte b 5,5 mm | 660030 5,5    |
| Raschietti piatti Lunghezza lame 250 mm  | 837020 250    |
| Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 120 mm  | 519400 120    |
| Lima rotonda Lunghezza senza codolo 250 mm   | 514100 250    |
| Raschietto a lama triangolare Lunghezza lame 200 mm  | 836010 200    |
| Lima piatta Lunghezza senza codolo 150 mm  | 510100 150    |
| Compassi dritti a molla Lungh. L 150 mm  | 457000 150    |
| Lima piatta Lunghezza senza codolo 150 mm  | 510300 150    |
| Punteruolo, qualità speciale cromato Ø Punta 6 mm  | 745300 6      |
| Martello da fabbro con colletto salvamanico Peso senza manico 500 g  | 750110 500    |
| Spazzola per banco da lavoro Poly-Kokos <sup>®</sup> Lunghezza 280 mm  | 087553 280    |
|  | 748900 120/12 |

Bulino, qualità speciale, cromata Lunghezza complessiva  
120/12 mm

Occhiali protettivi Tinta delle lenti CLEAR 096804 CLEAR

Punteruolo, qualità speciale cromato Ø Punta 3 mm 745300 3

Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura  
interna Ø 20 mm 085915 20

Lima piatta Lunghezza senza codolo 250 mm 510300 250

Flessometro finestrella lettura diretta Lunghezza del  
nastro 2 m 462210 2

Lima piatta Lunghezza senza codolo 250 mm 510100 250

Comodi occhiali di protezione uvex pheos cx2 Tinta delle  
lenti CLEAR 096504 CLEAR

Coppia di ganasce per morse da banco in metallo leggero  
con molle di serraggio Larghezza ganasce 125 mm 967711 125

Punta a tracciare diritta 458500

Lima a sezione quadra Lunghezza senza codolo 150 mm 512300 150

Paio di guanti vero cuoio Misure guanti da lavoro 10 094055 10

Calibri a corsoio Intervallo di misurazione 150 mm 410100 150

Occhiali protettivi Tinta delle lenti CLEAR 096807 CLEAR

Lima a triangolo piatto Lunghezza senza codolo 200 mm 511300 200

Lima rotonda Lunghezza senza codolo 200 mm 514300 200

Lima a triangolo piatto Lunghezza senza codolo 250 mm 511100 250

Bulino, qualità speciale, cromata Lunghezza complessiva  
120/10 mm 748900 120/10

Lima a sezione quadra Lunghezza senza codolo 250 mm 512100 250

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1  
115X40 mm 576000 115X40

Squadra a cappello Grado di precisione 2 Lunghezze dei  
fianchi 100X70 mm 452600 100X70

Scalpello piatto Lunghezza complessiva 150 mm 740900 150

Riga flessibile sottile, in acciaio, inossidabile esecuzione  
opaca con scala sul lato posteriore. Lunghezza complessiva  
300 mm 461805 300

|   |              |
|---|--------------|
| Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 100 mm | 519400 100   |
| Cuffie antirumore Modello STEEL                                 | 097795 STEEL |
| Cuffiette antirumore Bilsom® Viking® Modello                    | 097763       |
| Compassi diritti a molla Lunghezza L 150 mm                     | 457005 150   |