

**Garant**

**Carrello per officina, incluso set di utensili universali, 174 pezzi per 4 cassettei, Modello: 1**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	689000 1
GTIN	4062406158927
Classe articolo	61H

**Descrizione****Esecuzione:**

Carrello per officina compatto della nuova serie GridLine con 7 cassettei, 4 dei quali sono attrezzabili con l'utensile professionale di alta qualità compreso nella fornitura. Composto nel modo seguente: chiavi, chiavi a bussola da 1/2 pollice, giraviti, pinze, martelli, lime, utensili a percussione, bit, chiavi maschio piegate e articoli supplementari. I 3 cassettei rimanenti possono essere allestiti in base alle proprie esigenze. Il set di utensili universali si trovano negli inserti bicolori in espanso rigido in PE, grazie ai quali è possibile assegnare a ogni utensile il proprio posto all'interno del carrello per officina.

Lo sbloccaggio del cassetto del carrello per officina avviene mediante un'impugnatura di sbloccaggio centrale integrata nel maniglione.

Ogni cassetto da 75 mm è fornito con 1 divisore fessurato n. art. 951510 Dim. 75 e ogni cassetto da 125 mm è fornito con 1 divisore fessurato n. art. 951510 Dim. 125. All'occorrenza, è possibile sostituire il ripiano con un altro piano di lavoro (ad es. in bambù).

**Esecuzione del carrello per officina:**

- **Ampia superficie. Pratico. Ripiano in X-ABS antigraffio, antiscivolo e che non danneggia le superfici.**
- **Sistematico. Con divisori. 7 cassettei che offrono un ampio spazio per una grande quantità di utensili.**

- **Ottico. Potente. Verniciatura bicolore, esecuzione termoverniciata, argento con antracite RAL 7016.**
- **Mobile. Stabile. 2 ruote fisse e 2 piroettanti con dispositivo di bloccaggio per uno scorrimento affidabile e silenzioso e un'ottima stabilità.**

#### **Fornitura:**

Carrelli portautensili per officina: 1 pz. n. art. 914540 Dim. 7  
 Set di chiavi combinate, 19 pezzi: 1 pz. n. art. 952428 Dim. 19  
 Set di 13 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce Phillips: 1 pz. n. art. 953432 Dim. 13  
 Set di chiavi a bussola da 1/2 pollici, 30 pezzi: 1 pz. n. art. 953747 Dim. 30  
 Set di martelli, 3 pezzi: Cad. 1 pz. n. art. 750110 Dim. 300; 500  
 1 pz. n.art. 752520 Dim. 40G  
 Set di pinze, 5 pezzi: 1 pz. n. art. 954201 Dim. 5  
 Set di lime, 5 pezzi: 1 pz. n. art. 517411 Dim. 200  
 Set di chiavi maschio piegate per viti con impronta Torx® ed esagonali, 22 pezzi: 1 pz. n. art. 953141 Dim. 22  
 Set di scalpelli, punteruoli e cacciaspine, 10 pezzi: 1 pz. n. art. 954652 Dim. 10  
 Set di accessori per officina. 63 pezzi: 1 pz. n. art. 676040  
 1 pz. n. art. 845020  
 1 pz. n. art. 763030 Dim. 205  
 Set di utensili di misura, 4 pezzi: 1 pz. n. art. 410100 Dim. 150  
 1 pz. n. art. 461900 Dim. 3  
 1 pz. n.art. 466200 Dim. 2  
 1 pz. n. art. 081505 Dim. 125

#### **Nota:**

**L'utensile viene consegnato sfuso.**

**Per altri sistemi modulari portautensili per il carrello per officina vedi a partire da n. art. 952048. La spedizione del carrello per officina equipaggiato n. art. 689000 Dim. 1 può essere effettuata solo all'interno dell'UE.**

## **Descrizione tecnica**

Altezza	1000 mm
Profondità utile cassetti	400 mm
Larghezza	800 mm
Numero dei cassetti	7
Cassetti larghezza utile in G	20
Cassetti profondità utile in G	16
Larghezza utile cassetti	500 mm
Profondità	500 mm

Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Superficie utile dei cassetti in G	20×16
Portata cassetti/ripiani estraibili	40 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Riempimento di un cassetto in G	8×10
Riempimento di un cassetto in G	8×20
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Contenuto	con dotazione
Tipo di prodotto	Carrelli portautensili per officina

## Accessori

Lampada tascabile a LEDcon batterie Modello 130 mm	081505 130
Set di bit61 pezzi	676040
Lampada tascabile a LEDcon batterie Modello 125 mm	081505 125
Martello da fabbro concolletto salvamanico Peso senza manico 300 g	750110 300
Flessometro Lunghezza 3 m	461900 3
Set di giraviti Numero degli utensili 13	953431 13
Set di 5 lime con impugnatura bicomponente in busta avvolgibilemetalloy Lunghezza senza codolo 200 mm	517411 200
Coltello multiuso con impugnatura in bimatériaucon 3 lame, 18 mm	845020
Set di chiavi combinate Numero degli utensili 19	952428 19
Set di pinze Numero degli utensili 5	954201 5
Mazzuola con inserti in nylon Ø Corpo / Materiale 40G mm	752520 40G
	954652 10

Set di scalpelli, punteruoli e cacciaspine Numero degli utensili 10

Chiave maschio piegata per viti Torx® e a testa esagonale Numero degli utensili 22

953141 22

Calibri a corsoio Intervallo di misurazione 150 mm

410100 150

Martello da fabbro concolletto salvamanico Peso senza manico 500 g

750110 500

Metro pieghevole in plastica Lunghezza 2 m

466200 2

Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice Numero degli utensili 30

953747 30

Cesoia universale, impugnatura bicomponente dritta e regolazione dell'apertura Lunghezza complessiva 205 mm

763030 205

Carrello portautensili per officina con cassette ad estrazione totale Numero dei cassettei 7

914540 7

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 2

667690 2

Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 8 mm

747000 8

Scalpello piatto Lunghezza complessiva 200 mm

740500 200

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 3,5 mm

660030 3,5

Tronchese a tagliente laterale cromato, con manici rivestiti Lunghezza complessiva 160 mm

724840 160

Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 13 mm

642325 13

Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 4 mm

643229 4

Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953431

952001 953431

Pinza con regolazione a scatto, esecuzione brunita Lunghezza complessiva 250 mm

706001 250

Scalpello a unghietta Lunghezza complessiva 200 mm

740600 200

Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm

643229 10

642325 22

Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 22 mm	
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 27 mm	642325 27
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 4 mm	660030 4
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 2,5 mm	660030 2,5
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642325 16
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643229 14
Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 5 mm	747000 5
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 952428	952001 952428
Pinza a becchi mezzotondi piegati, cromata, con manici rivestiti Lunghezza complessiva 200 mm	713440 200
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 12 mm	642325 12
Pinza cromata, con impugnatura in bimatereiale Lunghezza complessiva 180 mm	700940 180
Punteruoloesecuzione robusta Ø Punta 4 mm	745500 4
Punteruoloesecuzione robusta Ø Punta 3 mm	745500 3
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 32 mm	642325 32
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641029 130
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643229 12
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 3	667690 3
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 6,5 mm	660030 6,5
	642325 30

Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 30 mm

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 1

667690 1

Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 2 mm

747000 2

Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 11 mm

642325 11

Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 21 mm

642325 21

Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2

641629 1/2

Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 954201

952001 954201

Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/2

640025 1/2

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 0

667690 0

Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953747

952001 953747

Chiavi maschio piegate per viti Torx®, con funzione di fermo MagicSpring® Numero di giraviti 13

625025 13

Set di chiavi maschio piegate esagonali, con sfera di tenutaesecuzione cromata Numero di giraviti 9

627132 9

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 10 mm

660030 10

Set di chiavi combinate Numero chiavi 19

613610 19

Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 24 mm

642325 24

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 5,5 mm

660030 5,5

Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 6 mm

747000 6

Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 3 mm

747000 3

Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	641029 75
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 8 mm	660030 8
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 295 mm	641329 295
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953141	952001 953141
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 5 mm	643229 5
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642325 19
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 954652	952001 954652
Pinza a becchi mezzotondi dritti, cromata, con manici rivestiti Lunghezza complessiva 200 mm	713040 200
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643229 6
Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 4 mm	747000 4
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642325 17
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 15 mm	642325 15
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 8 mm	642325 8
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643229 8
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 00	667690 00
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 10 mm	642325 10
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 2 mm	660030 2
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 18 mm	642325 18
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641029 255

Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 14 mm	642325 14
Frontalini serratura per GridLine Modello VA21	914227 VA21
Set giraviti Numero degli utensili 13	953432 13