

Set di utensili per apprendisti, 43 pezzi senza borsa, per meccanici industriali con box pieghevole, Numero di utensili: 43



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	680264 43
GTIN	2050002003569
Classe articolo	66H

Descrizione

Fornitura:

Supporti magnetici: 3 pz. n. art. 085915 Dim. 20
 Calibri a corsoio **GARANT**: 1 pz. n. art. 410100 Dim. 150
 Squadra a cappello: 1 pz. n. art. 452600 Dim. 100×70
 Compasso di precisione diritto a molla: 1 pz. n. art. 457000 Dim. 150
 Punta a tracciare diritta: 1 pz. n. art. 458500
 Riga in acciaio: 1 pz. n. art. 461805 Dim. 300
 Flessometro **GARANT**: 1 pz. n. art. 462210 Dim. 2
 Lima piatta **DICK** taglio 1: cad. 1 pz. n. art. 510100 Dim. 150; 250
 Lima piatta **DICK** taglio 3: cad. 1 pz. n. art. 510300 Dim. 150; 250
 Lima a triangolo piatto **DICK** taglio 1: 1 pz. n. art. 511100 Dim. 250
 Lima a triangolo piatto **DICK** taglio 3: 1 pz. n. art. 511300 Dim. 200
 Lima quadra **DICK** taglio 1: 1 pz. n. art. 512100 Dim. 250
 Lima quadra **DICK** taglio 3: 1 pz. n. art. 512300 Dim. 150
 Lima rotonda **DICK** taglio 1: 1 pz. n. art. 514100 Dim. 250
 Lima rotonda **DICK** taglio 3: 1 pz. n. art. 514300 Dim. 200
 Impugnature di legno duro per lime: 2 pz. n. art. 519400 Dim. 100, 5 pz. Dim. 120 e 3 pz. Dim. 140
 Spazzola per lime e raspe: 1 pz. n. art. 576000 Dim. 115×40
 Giraviti a intaglio **GARANT**: 1 pz. n. art. 660030 Dim. 5,5

Scalpello piatto **PB Swiss Tools**: 1 pz. n. art. 740900 Dim. 150
 Punteruolo **PB Swiss Tools**: cad. 1 pz. n. art. 745300 Dim. 3; 6
 Bulino **PB Swiss Tools**: 1 pz. n. art. 748900 Dim. 120
 Martello da fabbro **GARANT**: 1 pz. n. art. 750110 Dim. 500
 Raschietto a lama triangolare **RENNSTEIG**: 1 pz. n. art. 836010 Dim. 200
 Raschietto piatto **RENNSTEIG**: 1 pz. n. art. 837020 Dim. 250
GARANT Ganasce per morse da banco (coppia): 1 pz. n. art. 967711 Dim. 125
 Spazzole per banco da lavoro: 1 pz. n. art. 087553 Dim. 280
 Comodi occhiali di protezione **uvex**[®] di colore chiaro: 1 pz. n. art. 096504 Dim. CLEAR
 Cuffie: 1 pz. n. art. 097795 Dim. STEEL
 Guanti da lavoro in cuoio (paio): 1 pz. n. art. 094055 Dim. 10
 Box pieghevole: 1 pz. n. art. 693450 Dim. 42

Nota:**Fornitura utensili in imballo separato.****Descrizione tecnica**

Tipo di prodotto	Set di utensili
------------------	-----------------

Accessori

Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna Ø 20 mm	085915 20
Comodi occhiali di protezione uvex pheos cx2 Tinta delle lenti CLEAR	096504 CLEAR
Lima piatta Lunghezza senza codolo 250 mm	510100 250
Raschietto a lama triangolare Lunghezza lame 200 mm	836010 200
Coppia di ganasce per morse da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 125 mm	967711 125
Lima piatta Lunghezza senza codolo 250 mm	510300 250
Bulino, qualità speciale, cromata Lunghezza complessiva 120/12 mm	748900 120/12
Lima piatta Lunghezza senza codolo 150 mm	510100 150
Riga flessibile sottile, in acciaio, inossidabile esecuzione opaca con scala sul lato posteriore. Lunghezza complessiva 300 mm	461805 300

Scalpello piatto Lunghezza complessiva 150 mm	740900 150
Compassi dritti a molla Lungh. L 150 mm	457000 150
Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 100 mm	519400 100
Punteruolo, qualità speciale cromato Ø Punta 3 mm	745300 3
Bulino, qualità speciale, cromata Lunghezza complessiva 120/10 mm	748900 120/10
Martello da fabbro con colletto salvamanico Peso senza manico 500 g	750110 500
Lima piatta Lunghezza senza codolo 150 mm	510300 150
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 5,5 mm	660030 5,5
Paio di guanti vero cuoio Misure guanti da lavoro 10	094055 10
Squadra a cappello Grado di precisione 2 Lunghezze dei fianchi 100X70 mm	452600 100X70
Punteruolo, qualità speciale cromato Ø Punta 6 mm	745300 6
Occhiali protettivi Tinta delle lenti CLEAR	096807 CLEAR
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm	576000 115X40
Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 120 mm	519400 120
Lima a sezione quadra Lunghezza senza codolo 150 mm	512300 150
Occhiali protettivi Tinta delle lenti CLEAR	096804 CLEAR
Punta a tracciare dritta	458500
Calibri a corsoio Intervallo di misurazione 150 mm	410100 150
Lima a triangolo piatto Lunghezza senza codolo 250 mm	511100 250
Lima a sezione quadra Lunghezza senza codolo 250 mm	512100 250
Flessometro finestrella lettura diretta Lunghezza del nastro 2 m	462210 2
Spazzola per banco da lavoro Poly-Kokos® Lunghezza 280 mm	087553 280
Cuffie antirumore Modello STEEL	097795 STEEL

Lima rotonda Lunghezza senza codolo 250 mm	514100 250
Box pieghevole in polipropilene Volume 42 l	693450 42
Lima rotonda Lunghezza senza codolo 200 mm	514300 200
Cuffiette antirumore Bilsom® Viking® Modello	097763
Raschietti piatti Lunghezza lame 250 mm	837020 250
Lima a triangolo piatto Lunghezza senza codolo 200 mm	511300 200
Compassi dritti a molla Lunghezza L 150 mm	457005 150