



Trapano avvitatore a percussione a batteria ONE-KEY™, Modello: M18OPD2-5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070102 M18OPD2-5
GTIN	4058546224721
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

- **Potente trapano avvitatore a percussione a batteria a due velocità con regolazione di coppia in più posizioni.**
 - **Batterie agli ioni di litio Red REDLITHIUM-ION™ con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.**
 - **Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.**
 - **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC con blocco mandrino stesso.**
 - **Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.**
 - **Illuminazione a LED del campo di lavoro.**
 - **Motore senza spazzole POWERSTATE™ (esclusa Dim. M18BPD4) per la massima resa. Livello minimo di usura e durata fino a 10 volte maggiore rispetto ai motori DC standard.**
 - **Elettronica REDLINK PLUS™: protezione contro i sovraccarichi e gestione della potenza.**
- FUEL™ ONE-KEY™ – Ultimissima generazione di apparecchi FUEL™ con tecnologia bluetooth integrata per configurazione personalizzata, gestione inventario online e reportistica sugli apparecchi.**

Modello di punta FUEL™ con coppia elevata.

Vantaggi:

Motore senza spazzole POWERSTATE™.

Fornitura:

Incluse 2× batterie agli ioni di litio, caricabatterie, valigetta di trasporto (custodia HD) e clip da cintura.

Nota:

Batterie e caricabatterie adatti disponibili a partire dal n. art. 073814 – 073816, 073827 e 073840. Per il modulo per tracking Bluetooth adatto vedi il n. art. 070103 BTT-1.

Descrizione tecnica

Capacità batteria	5 Ah
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	16 mm
Peso	2,2 kg
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 550 min ⁻¹
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	16 mm
Coppia massima	135 Nm
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione	1,33 m/s ²
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione	13,2 m/s ²
Tensione batteria	18 V
Collegamento app	OneKey
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Struttura del motore	FUEL™
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Numero massimo giri 2 velocità	2000 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	M18ONEPD2-502X
Ø Massimo punta elicoidale per legno	89 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Pietra
adatto per materiale	Calcestruzzo
adatto per materiale	Lavori di muratura

Tipo di prodotto

Trapani avvitatori a percussione

Accessori

Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB55	073809 MHB55
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C