

**CNMG 120404 Wiper, Tipo: CA515****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250211 CA515
GTIN	4960664675449
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	1 - 3,5 mm
Rompitrucioli	WQ
Avanzamento f	0,15 - 0,35 mm/gir,
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 430 m/min
Condizione di taglio	continuo
Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura