


TNMG 160408, Tipo: CA515

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251474 CA515
GTIN	4960664677481
Classe articolo	25E

Descrizione

TNMG 160408 CA515 Tipo: CA515

Rompitrucioli: PQ

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,13 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 105 - 510 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	105 - 510 m/min
Rompitrucioli	PQ
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	P
Tipo	CA515

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura