



Trapano avvitatore a batteria senza batteria e caricabatterie, Modello: 7116116H1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070200 7116116H1
GTIN	2050002046474
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria a 2 e 4 velocità

- Per risultati di foratura e avvitatura precisi.
- Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
- Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.
- Ottimo bilanciamento del peso ed ergonomia con inserti morbidi per uso prolungato senza affaticarsi.
- Massimo avanzamento del lavoro con le batterie AMPShare 18V ProCore: La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria aumentata del 135%. Tecnologia delle celle di ultimissima generazione e gestione intelligente della batteria consentono prestazioni superiori fino all'87% rispetto a quella delle batterie tradizionali.

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con motore senza spazzole.

- Motore elettrico POWER-Drive esente da manutenzione con coppia elevata e protezione da sovraccarico.
- Impostazione meccanica della coppia, regolabile in 22 posizioni, con posizione supplementare di foratura.
- Per risultati di foratura e avvitatura precisi.

- **Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.**
- **Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.**
- **Ottimo bilanciamento del peso ed ergonomia con inserti morbidi per uso prolungato senza affaticarsi.**
- **Batterie agli ioni di litio con elevata capacità di corrente, controllo monocella e visualizzazione della capacità.**

Vantaggi:

Con interfaccia QuickIN MAX.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie. Incluse 2x batterie agli ioni di litio da 18 V, mandrino, caricabatterie, clip da cintura, valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie, caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073851 - 073866.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Numero massimo giri 1 velocità	400 min ⁻¹
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	25 mm
Coppia massima duro	90 Nm
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Numero massimo giri 2 velocità	800 min ⁻¹
Ø Massimo punta elicoidale per legno	50 mm
Numero massimo giri 3° velocità	1950 min ⁻¹
Tensione batteria	18 V
Denominazione originale prodotto	ASCM 18 QM
Peso	2 kg
Coppia massima morbido	46 Nm
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Numero massimo giri 4° velocità	3850 min ⁻¹
Numero di batterie contenute	2
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V

Utilizzo tipico	Heavy Duty
Capacità batteria	6 Ah
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Legno
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	Trasmissione a 4 velocità. 18V
USP2	adatto per legno e acciaio, mandrino a serraggio rapido, campo di serraggio 1,5-13, senza batteria

Accessori

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073835 FE18
Trapano avvitatore a batteria senza batteria e caricabatterie Modello 71161164	070200 71161164
Starter set a batteria Modello 92604323	073832 92604323