


**CNMG 120408, Tipo: CA515**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250104 CA515
GTIN	4960664675272
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CNMG 120408 CA515 Tipo: CA515

Rompitrucioli: PQ

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 140 - 480 m/min

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	140 - 480 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	PQ
Avanzamento $f$	0,13 - 0,4 mm/gir,

Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura