


DNMG 150604, Tipo: CA515

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250696 CA515
GTIN	4960664676804
Classe articolo	25E

Descrizione

DNMG 150604 CA515 Tipo: CA515

Rompitrucoli: PQ

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,13 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 105 - 510 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Rompitrucoli	PQ
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	105 - 510 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo

Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura