

**TNMG 220404, Tipo: CA515****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 251586 CA515  |
| GTIN            | 4960664677702 |
| Classe articolo | 25E           |

**Descrizione**

TNMG 220404 CA515 Tipo: CA515

Rompitruccioli: PS

Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 4,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 435 m/min

**Descrizione tecnica**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Avanzamento $f$                                  | 0,15 - 0,6 mm/gir, |
| Impiego principale                               | P                  |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 1 - 4,5 mm         |
| Rompitruccioli                                   | PS                 |
| Raggio di curvatura                              | 0,4 mm             |
| Condizione di taglio                             | continuo           |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 70 - 435 m/min     |
| Tipo   | CA515              |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura  |
| Materiale da taglio               | HM                    |
| Codice ISO Inserto                | TNMG 220404           |
| Numero di sostituzioni/taglienti  | 6                     |
| Tipo di prodotto                  | Inserto per tornitura |