


**CNMM 120408, Tipo: CA515**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250491 CA515
GTIN	4960664675661
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CNMM 120408 CA515 Tipo: CA515  
 Rompitrucioli: PX  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 11 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 430 m/min

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	1 - 11 mm
Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,25 - 0,9 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 430 m/min
Rompitrucioli	PX

Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura