

**Disco abrasivo lamellare long life ZA conico, Ø 100 mm, Grana: 60****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 565283 60 |
| GTIN | 4062406159375 |
| Classe articolo | 52M |

Descrizione**Esecuzione:**

- **Corindone in zirconio (ZA) di alta qualità per garantire un'elevata potenza abrasiva.**
- **Platello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.**
- **Per l'impiego universale su acciaio e INOX.**
- **Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.**

long life - disposizione estremamente compatta delle lamelle per la **massima durata**. Ø Foro 16 mm.

Uso:

Per qualsiasi lavoro di rettifica, lavorazione in piano, asportazione e lavorazione di bordi.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|---------------|
| Ø Disco | 100 mm |
| Descrizione della forma | inclinato |
| Ø Foro | 16 mm |
| Materiale abrasivo | Zirconio (ZA) |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Sigla materiale abrasivo | ZA |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % |
| Attributo del nome del prodotto | Ø 100 mm |
| Ottimizzato per il materiale | INOX |
| Ottimizzato per il materiale | Acciaio |
| Velocità periferica massima | 80 m/s |
| Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 900 N/mm ² | idonea | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idonea | | |
| Acciaio < 55 HRC | idonea | | |
| Acciaio < 60 HRC | idonea | | |
| Acciaio < 67 HRC | idonea | | |
| INOX | idonea | | |
| Ti | limitatamente adatta | | |
| GG(G) | limitatamente adatta | | |
| Uni | idonea | | |
| a secco | idonea | | |