

**HOLEX****Disco abrasivo lamellare speed ZA piatto, Ø 125 mm, Grana: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	565295 40
GTIN	4062406159610
Classe articolo	52M

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Corindone in zirconio (ZA) di alta qualità per garantire un'elevata potenza abrasiva.**
- **Platello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.**
- **Per l'impiego universale su acciaio e INOX.**
- **Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.**

**speed** - disposizione in piano delle lamelle per un **alto volume di truciolatura per unità di tempo** e una durata elevata.

**Uso:**

Smussatura precisa, lavorazione di bordi e lavorazione in piano.

**Descrizione tecnica**

Ø Foro	22,23 mm
Descrizione della forma	piatto
Ø Disco	125 mm
Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)

Sigla materiale abrasivo	ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	limitatamente adatta		
GG(G)	limitatamente adatta		
Uni	idonea		
a secco	idonea		