

**HOLEX****Disco abrasivo lamellare speed ZA piatto, Ø 115 mm, Grana: 80****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 565294 80     |
| GTIN            | 4062406159597 |
| Classe articolo | 52M           |

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Corindone in zirconio (ZA) di alta qualità per garantire un'elevata potenza abrasiva.**
- **Platello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.**
- **Per l'impiego universale su acciaio e INOX.**
- **Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.**

**speed** - disposizione in piano delle lamelle per un **alto volume di truciolatura per unità di tempo** e una durata elevata.

**Uso:**

Smussatura precisa, lavorazione di bordi e lavorazione in piano.

**Descrizione tecnica**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Descrizione della forma | piatto        |
| Ø Disco                 | 115 mm        |
| Ø Foro                  | 22,23 mm      |
| Materiale abrasivo      | Zirconio (ZA) |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Sigla materiale abrasivo            | ZA                       |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 %                  |
| Attributo del nome del prodotto     | Ø 115 mm                 |
| Ottimizzato per il materiale        | INOX                     |
| Ottimizzato per il materiale        | Acciaio                  |
| Velocità periferica massima         | 80 m/s                   |
| Tipo di prodotto                    | Disco abrasivo lamellare |

### Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idonea               |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idonea               |                |            |
| Acciaio < 55 HRC                 | idonea               |                |            |
| Acciaio < 60 HRC                 | idonea               |                |            |
| Acciaio < 67 HRC                 | idonea               |                |            |
| INOX                             | idonea               |                |            |
| Ti                               | limitatamente adatta |                |            |
| GG(G)                            | limitatamente adatta |                |            |
| Uni                              | idonea               |                |            |
| a secco                          | idonea               |                |            |