



## Disco abrasivo lamellare speed ZA piatto, Ø 125 mm, Grana: 120



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 565295 120    |
| GTIN            | 4062406159641 |
| Classe articolo | 52M           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Corindone in zirconio (ZA) di alta qualità per garantire un'elevata potenza abrasiva.**
- **Platello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.**
- **Per l'impiego universale su acciaio e INOX.**
- **Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.**

**speed** - disposizione in piano delle lamelle per un **alto volume di truciolatura per unità di tempo** e una durata elevata.

#### Uso:

Smussatura precisa, lavorazione di bordi e lavorazione in piano.

### Descrizione tecnica

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Descrizione della forma  | piatto        |
| Ø Foro                   | 22,23 mm      |
| Materiale abrasivo       | Zirconio (ZA) |
| Sigla materiale abrasivo | ZA            |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 %                  |
| Attributo del nome del prodotto     | Ø 125 mm                 |
| Ottimizzato per il materiale        | INOX                     |
| Ottimizzato per il materiale        | Acciaio                  |
| Velocità periferica massima         | 80 m/s                   |
| Tipo di prodotto                    | Disco abrasivo lamellare |

### Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idonea               |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idonea               |                |            |
| Acciaio < 55 HRC                 | idonea               |                |            |
| Acciaio < 60 HRC                 | idonea               |                |            |
| Acciaio < 67 HRC                 | idonea               |                |            |
| INOX                             | idonea               |                |            |
| Ti                               | limitatamente adatta |                |            |
| GG(G)                            | limitatamente adatta |                |            |
| Uni                              | idonea               |                |            |
| a secco                          | idonea               |                |            |