

Mitutoyo**Trasmettitore U-WAVE-TC per calibri a corsoio, Modello: IP67****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	498890 IP67
GTIN	4946368735566
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema di trasmissione dati wireless U-WAVE fit.

- **Collegamento diretto del trasmettitore sul retro dello strumento di misura, senza la presenza di cavi che possono dare fastidio.**
- **Conferma sicura del trasferimento dati mediante beep di segnalazione o segnale a LED rosso/arancione/verde.**
- **Portata di ca. 20 metri (nel campo visibile)**
- **Durata della batteria eccezionale: 400.000 trasmissioni dati con una sola batteria.**

Per:

Calibri a corsoio IP67 / Calibri a corsoio standard 100, 150, 200, 300 mm

Nota:

Si prega di ordinare il modulo di collegamento e il trasmettitore.

Descrizione tecnica

Feedback	LED
Tipo di prodotto	Trasmettitori