

**DC. T 070202, Tipo: CA515****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260381 CA515
GTIN	4960664675944
Classe articolo	25E

Descrizione

DC. T 070202 CA515 Tipo: CA515

Rompitrucioli: HQ

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 390 m/min**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Rompitrucioli	HQ
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 390 m/min
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm

Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura