


WNMG 080412, Tipo: CA515

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252116 CA515
GTIN	4960664678754
Classe articolo	25E

Descrizione

WNMG 080412 CA515 Tipo: CA515

Rompitrucoli: PS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 1 - 3,8 mm

Avanzamento f : 0,15 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 435 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	1 - 3,8 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 435 m/min
Rompitrucoli	PS
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo

Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura