


VBMT 110304, Tipo: CA515

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261174 CA515
GTIN	4960664678075
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 390 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Rompitrucioli	HQ
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura