

**CCMT 060204, Tipo: CA515****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260192 CA515
GTIN	4960664674893
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 380 m/min
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	GK
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura